Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2760.000 Finestre d'ispezione

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



FT 2760.000 - Finestre d'ispezione per contenitori AE

Da fissare ad AE al posto di una porta oppure su superfici piane sufficientemente ampie.



Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2760.000
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AE al posto della porta e su superfici piane
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatti per	Tipo di contenitore: AE Larghezza: = 600 mm Altezza: = 380 mm
Dimensioni	Larghezza: 597 mm Altezza: 377 mm Profondità: 60 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm Altezza finestra d'ispezione: 317 mm
Profondità montaggio componenti (max)	56 mm
Confezione	1 pz.

© Rittal 2025

Caratteristiche

Peso lordo	3.245
Codice tariffa doganale	76101000
EAN	4028177032026
E-Number Sweden	E3404530
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3