


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2761.010 Finestre d'ispezione

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2761.010 - Finestre d'ispezione per contenitori AX

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.



Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2761.010
Esecuzione	Profilato da 60
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatto per nr. d'ord.	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Larghezza: = 600 mm Altezza: = 600 mm
Dimensioni	Larghezza: 597 mm Altezza: 597 mm Profondità: 62 mm

Caratteristiche

Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm Altezza finestra d'ispezione: 537 mm
Profondità montaggio componenti (max)	58 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,061 kg
Peso lordo	4,18 kg
Codice tariffa doganale	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	FT Finestra D'Ispezione LXAXP 597X597X62 mm per contenitori AX Al Posto della Porta E per Superfici Piane