Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# FT 2761.010

# Finestre d'ispezione

Stato: 1/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2761.010 - Finestre d'ispezione per contenitori AX

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | FT 2761.010 |
| Esecuzione | Profilato da 60 |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane. |
| Materiale | Telaio: Alluminio, anodizzato naturale<br>Vetro: Vetro acrilico |
| Parti incluse nella fornitura | Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 |
| Adatto per nr. d'ord. | 1010.000<br>1054.000<br>1060.000<br>1360.000 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX<br>Larghezza: = 600 mm<br>Altezza: = 600 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 597 mm<br>Altezza: 597 mm<br>Profondità: 62 mm |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Superficie visibile | Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm<br>Altezza finestra d'ispezione: 537 mm |
| Profondità montaggio componenti (max) | 58 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4,061 kg |
| Peso lordo | 4,18 kg |
| Codice tariffa doganale | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descrizione prodotto | FT Finestra D'Ispezione LXAXP  597X597X62 mm per contenitori AX Al Posto  della Porta E per Superfici Piane |