

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2762.000

## Finestre d'ispezione

Stato: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2762.000 - Finestre d'ispezione per contenitori AE

Da fissare ad AE al posto di una porta oppure su superfici piane sufficientemente ampie.



## Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2762.000
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AE al posto della porta e su superfici piane
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatti per	Tipo di contenitore: AE Larghezza: = 600 mm Altezza: = 760 mm
Dimensioni	Larghezza: 597 mm Altezza: 757 mm Profondità: 60 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm Altezza finestra d'ispezione: 697 mm
Profondità montaggio componenti (max)	56 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,482 kg

# Caratteristiche

Peso lordo	4,682 kg
Codice tariffa doganale	76101000
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	FT Finestra X Ae1012 60mm