Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2763.010

Finestre d'ispezione

Stato: 6/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2763.010 - Finestre d'ispezione per contenitori AX

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.





Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2763.010
Esecuzione	Profilato da 60
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatto per nr. d'ord.	1050.000 1350.000 1007.000
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Larghezza: = 500 mm Altezza: = 500 mm
Dimensioni	Larghezza: 497 mm Altezza: 497 mm Profondità: 62 mm

Caratteristiche

Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 437 mm Altezza finestra d'ispezione: 437 mm
Profondità montaggio componenti (max)	58 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,44 kg
Peso lordo	3,46 kg
Codice tariffa doganale	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	FT Finestra D'Ispezione LXAXP 497X497X62 mm per contenitori AX Al Posto della Porta E per Superfici Piane