

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000

**Finestra di protezione in vetro  
acrilico**

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2780.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

## Caratteristiche

|                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                          | FT 2780.000                                                                                                  |
| Esecuzione                               | pollici                                                                                                      |
| Descrizione prodotto                     | Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.                                                     |
| Materiale                                | Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco<br>Vetro: vetro acrilico, fumé |
| Parti incluse nella fornitura            | Cerniere e materiale di fissaggio inclusi.<br>Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E                           |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54                                                                                                        |
| Dimensioni                               | Larghezza: 320 mm<br>Altezza: 158 mm<br>Profondità: 47,5 mm                                                  |
| Superficie visibile                      | Larghezza finestra d'ispezione: 280 mm<br>Altezza finestra d'ispezione: 137,5 mm                             |
| Profondità montaggio componenti (max)    | 43 mm                                                                                                        |
| Dimensioni di montaggio                  | Installation depth for components: 269,2 mm<br>Larghezza di montaggio per componenti: $\frac{1}{2}$ 19"      |
| Confezione                               | 1 pz.                                                                                                        |
| Peso netto                               | 0.937                                                                                                        |
| Peso lordo                               | 1.137                                                                                                        |
| Codice tariffa doganale                  | 39205100                                                                                                     |
| EAN                                      | 4028177032217                                                                                                |
| ETIM 9                                   | EC002527                                                                                                     |

# Caratteristiche

---

ETIM 8 EC002527

---

ECLASS 8.0 27182301