Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2780.000

Finestra di protezione in vetro acrilico

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



FT 2780.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2780.000
Esecuzione	pollici
Descrizione prodotto	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Parti incluse nella fornitura	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Dimensioni	Larghezza: 320 mm Altezza: 158 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 280 mm Altezza finestra d'ispezione: 137,5 mm
Profondità montaggio componenti (max)	43 mm
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 269,2 mm Larghezza di montaggio per componenti: ½ 19"
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.937
Peso lordo	1.137
Codice tariffa doganale	39205100
EAN	4028177032217
ETIM 9	EC002527

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

© Rittal 2025 3