


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2780.000

# Finestra di protezione in vetro acrilico

Stato: 15/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2780.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

## Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2780.000
Esecuzione	pollici
Descrizione prodotto	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Parti incluse nella fornitura	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Dimensioni	Larghezza: 320 mm Altezza: 158 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 280 mm Altezza finestra d'ispezione: 137,5 mm
Profondità montaggio componenti (max)	43 mm
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 269,2 mm Larghezza di montaggio per componenti: ½ 19"
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,937 kg
Peso lordo	1,137 kg
Codice tariffa doganale	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27182301

---

Descrizione prodotto

FT Finestra Protezione 320X158