

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2782.000

**Finestra di protezione in vetro
acrilico**

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2782.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Codice prodotto | FT 2782.000 |
| Esecuzione | pollici |
| Descrizione prodotto | Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E. |
| Materiale | Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé |
| Parti incluse nella fornitura | Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 |
| Dimensioni | Larghezza: 534 mm Altezza: 291,5 mm Profondità: 47,5 mm |
| Superficie visibile | Larghezza finestra d'ispezione: 494 mm Altezza finestra d'ispezione: 271 mm |
| Profondità montaggio componenti (max) | 43 mm |
| Dimensioni di montaggio | Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19" |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 1.846 |
| Peso lordo | 2.046 |
| Codice tariffa doganale | 39205100 |
| EAN | 4028177032255 |
| ETIM 9 | EC002527 |

Caratteristiche

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182301