

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2785.000

# Finestra di protezione in vetro acrilico

Stato: 19/06/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2785.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	FT 2785.000
Esecuzione	metrico
Descrizione prodotto	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Parti incluse nella fornitura	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 400 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 360 mm Altezza finestra d'ispezione: 379,5 mm
Profondità montaggio componenti (max)	43 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.977
Peso lordo	2.18
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177032293
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27182301