Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2786.000

Finestra di protezione in vetro acrilico

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



FT 2786.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2786.000
Esecuzione	metrico
Descrizione prodotto	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Parti incluse nella fornitura	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 200 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm Altezza finestra d'ispezione: 179,5 mm
Profondità montaggio componenti (max)	43 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.354
Peso lordo	1.554
Codice tariffa doganale	39205100
EAN	4028177032316
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

© Rittal 2025

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27182301

© Rittal 2025 3