

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2796.000

**Finestra di protezione in vetro
acrilico**

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2796.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2796.000
Esecuzione	pollici
Descrizione prodotto	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Parti incluse nella fornitura	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Dimensioni	Larghezza: 534 mm Altezza: 425 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 494 mm Altezza finestra d'ispezione: 404,5 mm
Profondità montaggio componenti (max)	43 mm
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.475
Peso lordo	2.675
Codice tariffa doganale	39205100
EAN	4028177032453
ETIM 9	EC002527

Caratteristiche

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182301