

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.121

Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm

Stato: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.121 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm per contenitori AX

Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2820.121
Descrizione prodotto	Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.
Materiale	Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio Tappo di copertura: plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm 4 terminali angolari 2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm Materiale di fissaggio
Nota	Per completare una unità zoccolo sono necessari i componenti laterali, che garantiscono ulteriore stabilità I componenti della 1 ^a generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2 ^a generazione del sistema zoccolo.
Dimensioni	Altezza: 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Larghezza: = 1.200 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	2 pz.
Peso netto	6,59 kg

Caratteristiche

Peso lordo	6,66 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Descrizione prodotto	AX Zoccolo Anteriore/Posteriore1200X100

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------