


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2820.410**

**Flange per zoccolo laterali, 100 mm**

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

# AX 2820.410 - Flange per zoccolo laterali, 100 mm per contenitori AX

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2820.410
Descrizione prodotto	Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	I componenti della 1 <sup>a</sup> generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2 <sup>a</sup> generazione del sistema zoccolo.
Dimensioni	Altezza: 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Profondità: = 400 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	2 pz.
Peso netto	1.04
Peso lordo	1.054
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177942530

## Caratteristiche

---

ETIM 9 EC000721

---

ETIM 8 EC000721

---

ECLASS 8.0 27182003

## Approvazioni

---

Approvazioni UL + C-UL - FTTA