Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2843.160 Bocchettoni passacavi EMC

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2843.160 - Bocchettoni passacavi EMC

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2843.160
Esecuzione	Bocchettoni pressacavi, passo metrico
Descrizione prodotto	La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Nota	Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
Diametro min. cavo	4,5 mm
Diametro cavi max	10 mm
Grado di protezione IP69K	IP 69K
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68
Diametro schermo (min.)	3 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.15
Peso lordo	0.157
Codice tariffa doganale	74198090

© Rittal 2025

Caratteristiche

EAN	4028177232808
E-Number Sweden	E1703716
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3