


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.320

Bocchettoni passacavi EMC

Stato: 6/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.320 - Bocchettoni passacavi EMC

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2843.320
Esecuzione	Bocchettoni pressacavi, passo metrico
Descrizione prodotto	La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Nota	Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
Diametro min. cavo	15 mm
Diametro cavi max	21 mm
Grado di protezione IP 69K	IP 69K
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68
Diametro schermo (min.)	10 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,1 kg

Caratteristiche

Peso lordo	0,1 kg
Codice tariffa doganale	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Bocchett.Passacavi EMC M32

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
