

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.400

Bocchettoni passacavi EMC

Stato: 10/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.400 - Bocchettoni passacavi EMC

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SZ 2843.400 |
| Esecuzione | Bocchettoni pressacavi, passo metrico |
| Descrizione prodotto | La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva. |
| Materiale | Ottone Guarnizione: CR/NBR |
| Superficie | Nichelata |
| Nota | Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo |
| Diametro min. cavo | 19 mm |
| Diametro cavi max | 28 mm |
| Grado di protezione IP 69K | IP 69K |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 68 |
| Diametro schermo (min.) | 15 mm |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,17 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Peso lordo | 0,18 kg |
| Codice tariffa doganale | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Descrizione prodotto | SZ Bocchett.Passacavi EMC M40 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) VDE |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
