Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2843.630 Bocchettoni passacavi EMC

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2843.630 - Bocchettoni passacavi EMC

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2843.630
Esecuzione	Bocchettoni pressacavi, passo metrico
Descrizione prodotto	La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Nota	Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
Diametro min. cavo	34 mm
Diametro cavi max	44 mm
Grado di protezione IP69K	IP 69K
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68
Diametro schermo (min.)	30 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.421

© Rittal 2025

Caratteristiche

Peso lordo	0.528
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177247086
E-Number Sweden	E1703722
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3