Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2899.200 Raccordi graduati

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2899.200 - Raccordi graduati Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm

Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.



Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2899.200
Descrizione prodotto	Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.
Applicazioni tipiche	Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm
Materiale	Boccola/guaina: elastomero termoplastico
Dimensioni	Filettatura: M20
Per spessore parete (max.)	1,5 - 4,5 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con ingresso cavi a regola d'arte
Per cavi di Ø	5 - 16 mm
Confezione	100 pz.
Peso netto	0.2
Peso lordo	0.252
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177389601
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879

© Rittal 2025

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27069216

© Rittal 2025 3