


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2899.400

## Raccordi graduati

Stato: 29/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2899.400 - Raccordi graduati Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm

Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2899.400
Descrizione prodotto	Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.
Applicazioni tipiche	Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm
Materiale	Boccola/guaina: elastomero termoplastico
Dimensioni	Filettatura: M40
Per spessore parete (max.)	1,5 - 4,5 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con ingresso cavi a regola d'arte
Per cavi di Ø	13 - 34 mm
Confezione	20 pz.
Peso netto	0,14 kg
Peso lordo	0,155 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

SZ Raccordi Graduati per Spessore Pareti da 1,5 a 4,5 mm, per Foratura M40, Spessore Lamiera. 13-34 mm