

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3052.000

Supporti per sbarre

Stato: 25/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3052.000 - Supporti per sbarre

Per sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|--|
| Codice prodotto | SV 3052.000 |
| Materiale | Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore | RAL 7035 |
| Numero dei poli | 3 poli 185 mm |
| Per sbarre di distribuzione | 50 x 10 60 x 10 80 x 10 |
| Corrente nominale max. | 1.600 A |
| Informazioni sul nr. d'ord. | L'elemento base del supporto sbarre può essere utilizzato anche come supporto unipolare. |
| Dimensioni | Larghezza: 24 mm Altezza: 515 mm Profondità: 51 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 1.26 |
| Peso lordo | 1.338 |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |

Caratteristiche

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177035751 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ETIM 8 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | ABS |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
