### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 3052.000 Supporti per sbarre

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### SV 3052.000 - Supporti per sbarre

Per sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3052.000
Materiale	Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Numero dei poli	3 poli 185 mm
Per sbarre di distribuzione	50 x 10 60 x 10 80 x 10
Corrente nominale max.	1.600 A
Informazioni sul nr. d'ord.	L'elemento base del supporto sbarre può essere utilizzato anche come supporto unipolare.
Dimensioni	Larghezza: 24 mm Altezza: 515 mm Profondità: 51 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	1.26
Peso lordo	1.338
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177035751
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

## Approvazioni

Approvazioni	ABS
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3