

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3088.000
Coperture

Stato: 3/09/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3088.000 - Coperture

Per morsetti di connessione e morsetti a piastra.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3088.000
Descrizione prodotto	Per morsetti di connessione e morsetti a piastra.
Materiale	ABS Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems	230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems	325 mm
Nota	Per sistemi tripolari con interasse sbarre di 60/100 mm. Utilizzo possibile solo nei sistemi senza profilato base Nei sistemi con profilato base le coperture devono essere adatte (accorciate)
Dimensioni	Larghezza: 200 mm Profondità: 80 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	1.76
Peso lordo	2.038
Codice tariffa doganale	85472000
EAN	4028177036291
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414