#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3108.024

# Ventilatore interno per armadi di comando

Stato: 5/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




#### SK 3108.024 - Ventilatore interno per armadi di comando

Utilizzato per impedire la formazione di sacche di calore nell'armadio di comando e come supporto alla circolazione dell'aria dei componenti di climatizzazione forzata







#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3108.024
Descrizione prodotto	Utilizzato per facilitare la circolazione dell'aria all'interno degli armadi ed evitare la formazione di sacche di calore. E' regolabile su due assi e si fissa al profilo portante dell'armadio. Si possono montare più ventilatori in parallelo con morsettiera ad innesto rapido.
Parti incluse nella fornitura	Unità pronta per l'allacciamento, completa di ventilatore assiale Supporto orientabile con sistema di arresto Materiale di fissaggio
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Potenza nominale assorbita Pel	in CC: 3,5 W
Corrente nominale max.	in CC: 0,15 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.8
Peso lordo	0.978
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177220508

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

### Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3