

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3118.000

## Igrostato

Stato: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3118.000 - Igrostat

Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3118.000
Descrizione prodotto	Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.
Vantaggi	Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno. Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo.
Dati tecnici	Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto Carico ammesso al contatto: AC ~ 5 (0,2) A (carico induttivo con $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = max. 20 W Campo d'impostazione: 50 – 100% umidità relativa Differenza di commutazione ca. 4%
Colore	RAL 7035
Confezione	1 pz.
Dimensioni	Larghezza: 71 mm Altezza: 71 mm Profondità: 33,5 mm
Tensione nominale di esercizio	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Peso netto	0,095 kg
Peso lordo	0,104 kg
Codice tariffa doganale	90321080
ETIM 9	EC004587

## Caratteristiche

---

ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Descrizione prodotto	SK Igrostato, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), colore RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK