

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Igrostato

Stato: 21/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Igrostatato

Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Codice prodotto | SK 3118.000 |
| Descrizione prodotto | Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici. |
| Vantaggi | Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno. Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo. |
| Dati tecnici | Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto Carico ammesso al contatto: AC ~ 5 (0,2) A (carico induttivo con $\cos \varphi = 0,6$)/DC = max. 20 W Campo d'impostazione: 50 – 100% umidità relativa Differenza di commutazione ca. 4% |
| Colore | RAL 7035 |
| Confezione | 1 pz. |
| Dimensioni | Larghezza: 71 mm Altezza: 71 mm Profondità: 33,5 mm |
| Tensione nominale di esercizio | 24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC) |
| Peso netto | 0,095 kg |
| Peso lordo | 0,104 kg |
| Codice tariffa doganale | 90321080 |
| ETIM 9 | EC004587 |

Caratteristiche

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210708 |
| Descrizione prodotto | SK Igrostato, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), colore RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |