

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Igrostat

Stato: 19/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3118.000 - Igrostato

Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3118.000
Descrizione prodotto	Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.
Vantaggi	Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno. Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo.
Dati tecnici	Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto Carico ammesso al contatto: AC ~ 5 (0,2) A (carico induttivo con $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = max. 20 W Campo d'impostazione: 50 – 100% umidità relativa Differenza di commutazione ca. 4%
Colore	RAL 7035
Confezione	1 pz.
Dimensioni	Larghezza: 71 mm Altezza: 71 mm Profondità: 33,5 mm
Tensione nominale di esercizio	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Peso netto	0.095
Peso lordo	0.104
Codice tariffa doganale	90321080
EAN	4028177036734

## Caratteristiche

---

ETIM 9 EC004587

---

ETIM 8 EC004587

---

ECLASS 8.0 27210708

## Approvazioni

---

Approvazioni UL + C-UL (listed)

---

Certificati EAC

---

Spiegazioni Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK