## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3118.000 Igrostato

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SK 3118.000 - Igrostato

Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3118.000	
Descrizione prodotto	Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.	
Vantaggi	Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno.  Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo.	
Dati tecnici	Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto Carico ammesso al contatto: AC $\sim$ 5 (0,2) A (carico induttivo con cos $\phi$ = 0,6)/DC = max. 20 W Campo d'impostazione: 50 – 100% umidità relativa Differenza di commutazione ca. 4%	
Colore	RAL 7035	
Confezione	1 pz.	
Dimensioni	Larghezza: 71 mm Altezza: 71 mm Profondità: 33,5 mm	
Tensione nominale di esercizio	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)	
Peso netto	0.095	
Peso lordo	0.104	
Codice tariffa doganale	90321080	
EAN	4028177036734	

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

ETIM 9	EC004587	
ETIM 8	EC004587	
ECLASS 8.0	27210708	

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3