

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.010 Induttore di rete

Stato: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.010 - Induttore di rete Condizionatore a parete Blue e+ Dynamic

Induttanza di linea per la conformità ai requisiti EMC secondo DNV-CG-0339 Classe A.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3124.010
Confezione	1 pz.
Adatto per nr. d'ord.	3184.837 / 3484.837 3185.837 / 3485.837 3186.937 / 3486.937 3187.937 / 3487.937
Dimensioni	Larghezza: 40 mm Altezza: 44 mm Lunghezza: 76 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...85 °C
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 00
Peso netto	0,3 kg
Peso lordo	0,382 kg
Codice tariffa doganale	85059090
Descrizione prodotto	SK Induttanza di linea per condizionatore a parete Blue e+ Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz