

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3148.007 - Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione

Installazione su tutti i tetti con superfici sufficientemente ampie, portata d'aria 360 m³/h.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3148.007
Esecuzione	senza unità di ventilazione
Product modification	Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.700.
Materiale	Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di tenuta e fissaggio Dima di foratura
Dimensioni	Larghezza: 420 mm Altezza: 65 mm Profondità: 340 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 345 mm Profondità feritoia: 265 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 43
Nota	Con l'aggiunta del supporto dotato di filtro si ottiene, nell'aeratore da tetto 3148.007, il grado di protezione IP 44
Range temperatura di esercizio	-10 °C...60 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.644
Peso lordo	2.844
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177165335
ECLASS 8.0	27180716