

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.120 Feltro a pieghe

Stato: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.120 - Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3171.120
Esecuzione	per ventilatori-filtro/filtri di uscita
Materiale	PET
Colore	bianco
Nota	Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.	3239.xxx
Dimensioni	Larghezza: 167 mm Altezza: 167 mm Profondità: 21 mm
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G4 secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 in caso di montaggio su ventilatori-filtro e ventilatori da tetto/filtri di uscita
Informazioni sul nr. d'ord.	Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.

Caratteristiche

Confezione	5 pz.
Peso netto	0,2 kg
Peso lordo	0,22 kg
Codice tariffa doganale	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrizione prodotto	SK Feltro a pieghe IP54, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3239.xxx, LAP: 167x167x21 mm

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------