
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3174.000 Feltro in poliuretano

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3174.000 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3174.000
Esecuzione	per supporto filtro
Descrizione prodotto	Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale	Fibra chimica
Nota	Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.	3175.000
Dimensioni	Larghezza: 338 mm Altezza: 242 mm Profondità: 17 mm
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G2
Confezione	3 pz.
Peso netto	0.045
Peso lordo	0.08
Codice tariffa doganale	56039390
EAN	4028177038158
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

© Rittal 2025 2

Approvazioni

Certificati EAC

© Rittal 2025 3