


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3183.135

Feltro assorbente

Stato: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3183.135 - Feltro assorbente per filtro a pieghe

Per ottenere il grado di protezione IP 55 (eccetto per 3245.xxx) in combinazione con il filtro a pieghe dei ventilatori-filtro Blue e+



Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3183.135 |
| Esecuzione | per filtro a pieghe |
| Materiale | Feltro assorbente: poliestere 100% |
| Colore | bianco |
| Nota | Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal. |
| Adatto per nr. d'ord. | 3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx |
| Dimensioni filtro assorbente | Larghezza: 289 mm Altezza: 289 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 in combinazione con il feltro a pieghe |
| Grado di protezione | Il grado di protezione in combinazione con il ventilatore-filtro/filtro di uscita 3245.xxx è IP 52 |
| Informazioni sul nr. d'ord. | Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC. |
| Confezione | 5 pz. |
| Peso netto | 0,075 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Peso lordo | 0,087 kg |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descrizione prodotto | SK Feltro assorbente IP55, per ventilatori-filtro 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx,: LxAxP: 289x289x2,9 mm |