


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.900

Raccordo con filettatura G 3/8"

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.900 - Raccordo con filettatura G $\frac{3}{8}$ "

Con l'adattatore per filettatura interna G $\frac{3}{8}$ " è possibile collegare allo scambiatore di calore aria/acqua un sistema fisso di tubazioni, rispettivamente per il circuito di mandata e per il circuito di ritorno.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3201.900
Descrizione prodotto	Con l'adattatore per filettatura interna G $\frac{3}{8}$ " è possibile collegare allo scambiatore di calore aria/acqua un sistema fisso di tubazioni, rispettivamente per il circuito di mandata e per il circuito di ritorno.
Materiale	Ottone
Esecuzione ventilatore	Filettatura interna G $\frac{3}{8}$ "
Adatto per nr. d'ord.	3209.... 3210.... 3363.... 3364.... 3373.... 3374.... 3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_R ANGE	1 - 10 bar
Confezione	2 pz.
Peso netto	0.13
Peso lordo	0.131
Codice tariffa doganale	83015000
EAN	4028177669420
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approvazioni

Certificati

EAC