


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.025 Feltro a pieghe

Stato: 26/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3238.025
Esecuzione	per ventilatori-filtro/filtri di uscita
Materiale	Feltro a pieghe: base poliestere, policarbonato meltblown Feltro assorbente: poliestere 100%
Colore	bianco
Nota	Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Adatto per nr. d'ord.	3238.3xx 3238.7xx
Dimensioni	Larghezza: 114 mm Altezza: 114 mm Profondità: 14 mm
Dimensioni filtro assorbente	Larghezza: 120 mm Altezza: 120 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita
Confezione	5 pz.
Peso netto	0,1 kg
Peso lordo	0,113 kg
Codice tariffa doganale	56039390
ETIM 9	EC002513

Caratteristiche

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrizione prodotto	SK Filtro a pieghe IP55, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3238.7xx/3238.3xx, LxAxP: 114x114x14 mm

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------
