

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.200

Filtri di uscita

Stato: 18/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

SK 3238.200 - Filtri di uscita Standard

Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3238.200
Descrizione prodotto	Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.
Materiale	ABS
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Filtri di uscita Feltro in poliuretano
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 124 mm Altezza foratura: 124 mm
Adatto per nr. d'ord.	SK 3238.1xx
Dimensioni	Larghezza: 148,5 mm Altezza: 148,5 mm Profondità: 24 mm
Grado di protezione NEMA	Type 1 con filtro a pieghe Type 12 con feltro in poliuretano Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con filtro in poliuretano/filtro a pieghe IP 55 con filtro a pieghe e filtro assorbente IP 56 con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.17
Peso lordo	0.18
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvazioni

Approvazioni	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità