Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3238.200 Filtri di uscita

Stato: 25/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3238.200 - Filtri di uscita Standard

Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3238.200
Descrizione prodotto	Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.
Materiale	ABS
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Filtri di uscita Feltro in poliuretano
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 124 mm Altezza foratura: 124 mm
Adatto per nr. d'ord.	SK 3238.1xx
Dimensioni	Larghezza: 148,5 mm Altezza: 148,5 mm Profondità: 24 mm
Grado di protezione NEMA	Type 1 con filtro a pieghe Type 12 con feltro in poliuretano Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione

© Rittal 2025

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.17
Peso lordo	0.18
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvazioni

Approvazioni	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3