


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.200 Filtri di uscita

Stato: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.200 - Filtri di uscita Standard

Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3240.200
Descrizione prodotto	Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.
Materiale	ABS
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Filtri di uscita Feltro in poliuretano
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 224 mm Altezza foratura: 224 mm
Adatto per nr. d'ord.	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Dimensioni	Larghezza: 255 mm Altezza: 255 mm Profondità: 25 mm
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	0,56 kg
Peso lordo	0,582 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrizione prodotto	SK Filtro Di Uscita 255X255mm Ral7035

Approvazioni

Approvazioni	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità