### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3285.700 Feltro a pieghe

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SK 3285.700 - Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3285.700	
Esecuzione	per condizionatori	
Descrizione prodotto	Per ottenere il grado di protezione IP 54 con il condizionatore da tetto Blue e+ e la soluzione integrata VX25 Blue e+.	
Materiale	TNT	
Nota	Non è consentito il funzionamento senza feltro a pieghe	
Adatto per nr. d'ord.	3185.030 3185.730	
Dimensioni	Larghezza: 652 mm Altezza: 158 mm Profondità: 15 mm	
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G4	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 in caso di montaggio nel condizionatore	
Confezione	3 pz.	
Peso netto	0.45	
Peso lordo	0.5	
Codice tariffa doganale	84219990	
EAN	4028177938939	

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

© Rittal 2025 3