

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.700 Filtro a pieghe

Stato: 17/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.700 - Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3285.700
Esecuzione	per condizionatori
Descrizione prodotto	Per ottenere il grado di protezione IP 54 con il condizionatore da tetto Blue e+ e la soluzione integrata VX25 Blue e+.
Materiale	TNT
Nota	Non è consentito il funzionamento senza feltro a pieghe
Adatto per nr. d'ord.	3185.030 3185.730
Dimensioni	Larghezza: 652 mm Altezza: 158 mm Profondità: 15 mm
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G4
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 in caso di montaggio nel condizionatore
Confezione	3 pz.
Peso netto	0,45 kg
Peso lordo	0,5 kg
Codice tariffa doganale	84219990
ETIM 9	EC002513

Caratteristiche

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrizione prodotto	SK Filtro a pieghe IP54 percondizionatore da tetto 3185.730, LAP: 652x158x15 mm
