

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.800

Filtro

Stato: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.800 - Filtro per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria/aria e chiller

In presenza di polveri si consiglia l'applicazione di elementi filtranti che andranno puliti/sostituiti regolarmente sulla base del livello di inquinamento presente. Inoltre il loro utilizzo semplifica la pulizia degli apparecchi.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3285.800
Descrizione prodotto	Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
Vantaggi	Resistente a temperature comprese tra -40 °C e +80 °C
Materiale	Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
Adatto per nr. d'ord.	3184.837 / 3484.837 3185.83x / 3485.83x 3185.53x / 3485.53x
Dimensioni	Larghezza: 360 mm Altezza: 297 mm Profondità: 10 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: Condizionatori Blue e+
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G2 secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Confezione	3 pz.
Peso netto	0,075 kg
Peso lordo	0,089 kg
Codice tariffa doganale	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27180706

Descrizione prodotto

SK Feltro per condizionatore 3184.837/3484.837,
3185.83x/3485.83x, 3185.53x/3485.53x, LAP: 360 x 297 x 10 mm