


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.120

Climatizzazione modulare Carter porta TS 8

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3300.120 - Climatizzazione modulare Carter porta TS 8 per l'installazione delle unità clima

Carter porta in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3300.120
Descrizione prodotto	Carter porta in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Carter porta senza unità clima preassemblata Cerniere TS, angolo di apertura della porta ca. 110°
Nota	<p>Le seguenti informazioni valgono per gli armadi TS 8 con larghezza 1200 mm</p> <p>Posizione di installazione del condizionatore a destra: 1 unità di fornitura è composta da un carter porta a battente da installare nella parte destra dell'armadio più una porta con chiusura speciale da installare a sinistra nell'altra metà dell'armadio.</p> <p>Posizione di installazione del condizionatore a sinistra: 1 unità di fornitura è composta da una porta a battente da installare nella parte sinistra dell'armadio. La porta già presente nella parte destra (dotata di serratura) può essere utilizzata.</p>
Informazioni sul nr. d'ord.	Battuta della porta a destra
Adatti per	Posizione dell'apparecchio a destra
Adatti per	Tipo di contenitore: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	56.7
Peso lordo	57.5
EAN	4028177560154
ECLASS 8.0	27180702

Approvazioni

Certificati EAC