

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.351

## Tubo flessibile di raccordo

Stato: 12/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.351 - Tubo flessibile di raccordo

Tubo di raccordo flessibile e accorciabile, completo di ghiera su entrambe le terminazioni, per il collegamento dell'unità LCP/LCU ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3301.351
Descrizione prodotto	Tubo flessibile di collegamento lungo 1 metro, resistente alla pressione e accorciabile, con raccordo a vite su entrambi i lati con filettatura a filo interna da 1" IG e guarnizione piatta per il collegamento dell'LCP ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.
Lunghezza	1 m
Raccordi idraulici	G 1" IG
Confezione	2 pz.
Peso netto	2,5 kg
Peso lordo	3,04 kg
Codice tariffa doganale	84159000
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descrizione prodotto	SK Tubo di collegamento SK, per LCP Hybrid, flessibile, resistente alla pressione, accorciabile, L: 1 m, 1"IG