Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3303.100 Condizionatori da parete

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3303.100 - Condizionatori da parete con controllore Basic

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3303.100
Materiale	Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
	Dima di foratura
	Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 500 W
	Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 610 W
	Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 280 W
	Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 350 W
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 2,6 A
	A 60 Hz: 2,6 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 5,1 A
	A 60 Hz: 6,4 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 345 m³/h
	Circuito interno: 310 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 280 mm Altezza: 550 mm Profondità: 210 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R134a Quantità: 0,17 kg
Regolazione della temperatura	Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	20 °C55 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	30 °C55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 36 W Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 380 W Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 420 W Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 390 W
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	17
Peso lordo	17.7
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177317581
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025