Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3305.100 Condizionatori da parete

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3305.100 - Condizionatori da parete con controllore Basic

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3305.100
Materiale	Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
	Dima di foratura
	Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1.500 W
	Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1.510 W
	Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1.230 W
	Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 6 A
	A 60 Hz: 6,5 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 22 A
	A 60 Hz: 24 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 900 m³/h
	Circuito interno: 800 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Hz L35 L35	
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 400 mm
	Altezza: 950 mm
	Profondità: 260 mm
Grado di protezione IP secondo EN	Circuito esterno IP 34
60 529	Circuito interno IP 54

© Rittal 2025

Caratteristiche

Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R134a Quantità: 0,6 kg
Regolazione della temperatura	Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	20 °C55 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	30 °C55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 975 W Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1.125 W
	Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.125 W Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.125 W
	Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1.125 W
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	38.95
Peso lordo	44
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177322967
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3