



SK 3310.710 - Sistemi di climatizzazione modulare – unità clima Blue e Potenza frigorifera totale 1,50 - 2,50 kW

Moduli di climatizzazione per porte climatizzate. Potenza frigorifera da 1500 a 2500 W.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3310.710
Descrizione prodotto	Le unità clima con tecnologia ad alta efficienza energetica Blue e, si installano nelle porte climatizzate. Sono dotate di controllore «e Comfort» ed evaporatore elettronico della condensa.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Unità clima predisposta per l'installazione nella porta climatizzata Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 17,3 A A 60 Hz: 19 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 36 A A 60 Hz: 39 A
Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L35	1,36 kW/1,57 kW

Caratteristiche

Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L50	1,53 kW/1,9 kW
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
A 60 Hz	19 A
Nota	Per un corretto funzionamento è necessario utilizzare lo zoccolo dell'armadio con altezza 100 o 200 mm
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 1.100 m ³ /h Circuito interno: 1.100 m ³ /h
Mezzo/fluido frigorifero	Mezzo frigorifero: R-513A Quantità: 1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ equivalente (CO ₂ e): 1,68 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Pressione di esercizio (p max.)	30 bar
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2,5 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2,52 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,62 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Tensione nominale di esercizio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Confezione	1 pz.
Peso netto	76 kg
Peso lordo	84 kg
Codice tariffa doganale	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

Caratteristiche

Descrizione prodotto	SK KTS Unità clima Blue e, per carter porta, 2500 W, 115V, controllo eComfort.
----------------------	--

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
--------------	--

Certificati	EAC
-------------	-----

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------