


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.805

Tetto

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.805 - Tetto per condizionatore da tetto Blue e+ IT

Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3312.805
Descrizione prodotto	Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7035
Indicazioni per il montaggio	Per il montaggio deve essere utilizzato il materiale di fissaggio della lamiera del tetto chiusa esistente Il sistema di evaporazione della condensa SK 3355.720 non può essere utilizzato a causa di una collisione con il livello da 19 pollici. Lo scarico della condensa deve avvenire tramite il tubo fornito in dotazione.
Adatto per nr. d'ord.	3312.800 3185.730
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT VX Larghezza: = 800 mm Profondità: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4 kg
Peso lordo	5,6 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SK Tetto IT per VX IT, con feritoia di montaggio per
3312.800/3412.800, LxP: 800x800 mm, RAL 7035