Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3312.807

# Tetto

Stato: 9/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3312.807 - Tetto per condizionatore da tetto Blue e+ IT

Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3312.807 |
| Descrizione prodotto | Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Verniciati |
| Colore | RAL 7035 |
| Indicazioni per il montaggio | Per il montaggio deve essere utilizzato il materiale di fissaggio della lamiera del tetto chiusa esistente<br>Il sistema di evaporazione della condensa SK 3355.720 non può essere utilizzato a causa di una collisione con il livello da 19 pollici.<br>Lo scarico della condensa deve avvenire tramite il tubo fornito in dotazione. |
| Adatto per nr. d'ord. | 3312.800<br>3185.730 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT<br>VX<br>Larghezza: = 800 mm<br>Profondità: = 1.200 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 6 kg |
| Peso lordo | 9,7 kg |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Descrizione prodotto | SK Tetto IT per VX IT, con feritoia di montaggio per 3312.800/3412.800, LxP: 800x1200 mm, RAL 7035 |