

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.815

Porta in lamiera d'acciaio

Stato: 22/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.815 - Porta in lamiera d'acciaio per condizionatore a parete Blue e+ IT

Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3312.815
Descrizione prodotto	Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Porta posteriore in lamiera d'acciaio Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E Incl. materiale di fissaggio (con elementi di chiusura, cerniera esclusa)
Adatto per nr. d'ord.	3312.810 / 3412.810 3186.x3x / 3486.x3x 3187.x3x / 3487.x3x 3188.x4x / 3488.x4x 3189.x4x / 3489.x4x
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.000 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT VX
Confezione	1 pz.
Peso netto	13 kg
Peso lordo	15 kg
Codice tariffa doganale	94039910

Caratteristiche

ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Descrizione prodotto	SK IT Porta in lamiera d'acciaio, per VX IT, con feritoia di montaggio per condizionatore 3312.810/3412.810, LA: 600x2000 mm, RAL 7035