

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Condizionatori da parete

Stato: 19/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Condizionatori da parete con controllore Basic

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 3329.104
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di fissaggio
Esecuzione	montaggio a parete
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorifero	Mezzo frigorifero: R134a Quantità: 0 kg
Regolazione della temperatura	Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	30 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	68.4
Peso lordo	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK